


Közelítéskapcsoló SME-8-S-LED-24

Cikkszám: 150857

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	T horonyhoz
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Használati útmutató	Támogatás/Hajtómű-érzékelő áttekintése: „A hajtómű megfelelő érzékelője”
Méret	Pozíció
Mérési elv	Mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított bipoláris
Kapcsolóelem-funkció	Záró
A kapcsolási érték reprodukálhatósága	+/- 0,1 mm
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Kikapcsolási idő	0.03 ms
Max. kapcsolási frekvencia	800 Hz
Max. kimeneti áram	500 mA
Max. kapcsolási kapacitás AC	10 VA
Max. DC kapcsolási kapacitás	10 W
Induktív védőkapcsolás	MZ, MY, ME tekercsekhez illesztve
Rövidzárlat elleni védelem	nem
Túlterhelés elleni védelem	nincs
Üzemi feszültségi tartomány, AC	12 V...30 V
DC üzemi feszültségi tartomány	12 V...30 V
Póluscsera elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3

Jellemző	Érték
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Reteszelés Csavaros rögzítés nem forgatható
1. elektromos csatlakozás, kompatibilis szerelési típus	Kompatibilis a reteszelő zárral Kompatibilis az elforgatható csavaros zárral
Csatlakozó kimenet iránya	mentén
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Csatlakozó ház alapanyaga	TPE-U(PU)
Kábelhossz	0.3 m
Kábelköpeny színe	szürke
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Rögzítés módja	T-horonyba szorított hosszirányba betolható a horonyba
Meghúzási nyomaték	0.2 Nm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	8 g
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	Epoxi-gyanta PC PET erősen ötvözött rozsdamentes acél
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...70 °C
Védettség	IP67
Szigetelőfeszültség	50 V
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3