


linearni pogon DFPC-200-350-D

Broj dijela: 8133105

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina aktuatora	200
Uzorak bušenja prirubnice	F10
Hod	350 mm
Promjer klipa	200 mm
Standardni priključak na okovu	ISO 5210
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Vučna šipka Cilindrična cijev
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nazivni radni tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Snaga zamora	Test primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 1 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 1 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Energija udara u krajnjim položajima	4.8 J
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	18096 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	18850 N
Reverzna potrošnja zraka po hodu od 10 mm	2.111 l
Potrošnja zraka unaprijed po hodu od 10 mm	2.199 l
Pokretna masa s hodom od 0 mm	3575.4 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	105.31 g
Težina proizvoda	19210 g

Svojstvo	Vrijednost
Osnovna težina s hodom od 0 mm	10258.2 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	255.79 g
Vrsta montaže	na priрубnici prema ISO 5210 s klinovima neobavezno:
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Aluminijsko hlađenje
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal brtvenog brisača klipnjače	TPE-U(PU)
Materijal matica	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalne statičke brtve	NBR
Materijal spona	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal cijevi cilindra	Kovana aluminijska legura, glatko eloksirana