


Lapos henger DZH-25-400-PPV-A

Cikkszám: 151131

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	400 mm
Dugattyú Ø	25 mm ekvivalens átmérő
Dugattyúrúd menete	M10x1,25
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	2.4 deg
Csillapítás	pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Profilcső
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Csavaróbiztosíték/vezető	Ovális dugattyú
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Csillapítási hossz	17 mm
Az elfordulás elleni biztosítás max. forgatónyomatéka	0.8 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	247 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	295 N
Mozgatott tömeg	356 g
Terméksúly	1064 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	18.4 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	326 g
Rögzítés módja	választhatóan: belső menettel tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	G1/8

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Alumínium
Dugattyú tömítés alapanyaga	TPE-U(PU)
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél