

Pneumatski ventil VOGI-F100FS-T32H-M-F90

Broj dijela: 8141660

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Ventil priključne ploče pilotski ventil sa sjedištem klipa
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	s priborom
Funkcija ventila	4/2 monostabilan Fail Safe
Način rada	dvoradni
Radni tlak	0.33 MPa...0.8 MPa 3.3 bar...8 bar 47.85 psi...116 psi
Vrsta povrata	mehanička opruga
Pneumatski priključak	Dizajn priključne ploče, provjetravanje
Pneumatski priključak 1	G1/2
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 7: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Srednja temperatura	-20 °C...80 °C
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1093 l/min
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana klizna (20 µm)
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura, glatko eloksirana (20 µm)
Materijalne brtve	EPDM NBR
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalna opruga	Opružni čelik
Težina proizvoda	880 g
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)

Svojstvo	Vrijednost
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.