


Lapos henger DZH-50- -PPV-A-S2

Cikkszám: 151774

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	1 mm...1000 mm
Dugattyú Ø	50 mm ekvivalens átmérő
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	0.75 deg
Csillapítás	pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Folyamatos dugattyúrúd
Csavaróbiztosíték/vezető	Ovális dugattyú
Üzemi nyomás	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Csillapítási hossz	23 mm
Az elfordulás elleni biztosítás max. forgatónyomatéka	1.7 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	989.6 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	989.6 N
Súlytöbblet 10 mm löketenként	60 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	1200 g
Rögzítés módja	belső menettel tartozékkal választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Alumínium

Jellemző	Érték
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél