

Útmérő rendszer MLO-POT-450-TLF

Cikkszám: 152628

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
Az útmérő rendszer mérési elve	analóg
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...100 °C
javasolt hurokáram	1 µA
Max. hurokáram rövid ideig	10 mA
Max. mozgatási sebesség	10 m/s
Max. gyorsulás mozgáskor	200 m/s ²
Elmozdulás felbontása	0.01 mm
független linearitás	0,05%
Hőmérsékleti együttható	5 ppm/K
Lökét	450 mm
Kimeneti jel	analóg
Csatlakozási ellenállás	5 kohm
Kimeneti ellenállás tűrése	20 %
DC névleges üzemi feszültség	10 V
Max. DC üzemi feszültség	42 V
Megengedett feszültség-ingadozások	< 1 %
Max. áramfelvétel	4 mA
Elektromos csatlakozó	4 pólusú A forma Csatlakozó a DIN 43650 szerint négyyszög forma
Szerkezeti felépítés	zárószalaggal csúszószánnal nyitott profil
Párhuzamos eltolású csatlakozó	± 1,5 mm
Szögeltérés menesztő	± 1°
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	1200 g
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Burkolat alapanyaga	Acél

Jellemző	Érték
Szánház alapanyaga	Alumínium présöntvény Műanyag
Csúszó szános tengelykapcsoló alapanyaga	Acél
Fedél alapanyaga	Műanyag
Tartókonzolok alapanyaga	PEI
A fenti védelmi osztály	az IEC 60529 szabvány szerint
Védettségi fok alább	az IEC 60529 szabvány szerint
Rezgésállóság a DIN/IEC 68 2-6 szerint	ellenőrizve 2. fokozat szerint
Folyamatos ütésállóság a DIN/IEC 68 2-82 szerint	ellenőrizve 2. fokozat szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L