


Forgó L-csatlakozó QSRL-M5-6

Cikkszám: 153530

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	1.6 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Tömítőgyűrű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	L forma
Kötegméret	1
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...87 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Max. fordulatszám	500 1/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. radiális nyomaték	0.012 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	1.2 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	20 g
Rögzítés módja	SW14 hatszögletű fejescsavar
1. pneumatikus csatlakozás	M5 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Oldógyűrű színe	kék
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Nikkelezett sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PBT
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Tömlőtömítés alapanyaga	NBR

Jellemző	Érték
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél