

Profilos felfogás EAHF-V2-80/100-P

Cikkszám: 1547780

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Max. axiális erő	1.6 kN
Terméksúly	570 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis