


Podnožje razdjelnika VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUH-XL

Broj dijela: 8188451

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	1 2
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Priključni položaj	bočno
Struktura terminala ventila	Mješovite veličine ventila
Maksimalni broj zavojnica ventila	24
Kompatibilan s	Ventilski terminal VTUX-A-P
Dimenzije Š x D x V	45.6 mm x 117.4 mm x 53.9 mm
Napomena o radnom naponu	Potrebni su SELV / PELV izvori napajanja Obratite pažnju na pad napona
Nazivni radni napon istosmjerno opterećenje	24 V
Stupanj onečišćenja	2
Odobrenje	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-20 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja za zidnu montažu	6 Nm
Težina proizvoda	124.1 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Maksimalna duljina kabela	30 m
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Terminalni blok
Električni priključak 1, broj pinova / žica	26
Utičnica za kabel	ravno

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montaže	s prolaznom rupom za vijak M5
Pneumatski priključak 1	za uložak 15 mm
Pneumatski priključak 5	za uložak 15 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PA ojačan
Materijalni pokrov	PA ojačan
Materijalne brtve	NBR
Materijal rukava	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni klip	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal matica	visokolegirani nehrđajući čelik