

**Dugasz**  
**NECU-M-S-B12G5-C2-PB**  
Cikkszám: 1066354

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                        | Érték                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Szabvány alapján                                | EN 61076-2-101<br>EN 61984                                      |
| Terméksúly                                      | 46.1 g                                                          |
| 1. elektromos csatlakozó                        | Egyenes csatlakozó, M12x1, 5 pólusú, B-kódos, árnyékolható      |
| Csatlakozó kódolása                             | B                                                               |
| 2. elektromos csatlakozó                        | Csavaros sorkapocs, árnyékolható                                |
| DC üzemi feszültségi tartomány                  | 0 V...60 V                                                      |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC                 | 0 V...60 V                                                      |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                      | 4 A                                                             |
| Lökőfeszültség-állóság                          | 1.5 kV                                                          |
| A sebességváltó tulajdonságai                   | DIN EN 50173 / CAT 5                                            |
| Megengedett kábelátmérő                         | 6 mm...8 mm                                                     |
| Csatlakozási keresztmetszet                     | 0.14 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>                    |
| Védettség                                       | IP67                                                            |
| Környezeti hőmérséklet                          | -25 °C...85 °C                                                  |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                                               |
| Szennyezettségi fok                             | 3                                                               |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - alacsony korróziónak való kitettség                         |
| Ház alapanyaga                                  | Cink-présöntvény<br>nikkelezett                                 |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga              | Sárgaréz<br>aranyozott                                          |