


Fordító-emelő modul EHMB-32-200

Cikkszám: 1098559

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Meghajtó fogaskerék Ø	12 mm
Munkalöket	0 mm...200 mm
Méret	32
Forgatási szög	végtelen
Fogasszíkiosztás	5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtóműtípus	Fogasszíjas hajtás
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus fordító-emelő modul fogasszíjjal
Hajtásáttétel	3:1
Pozíciófelismerés	induktív érzékelőkhöz
Max. hajtott fordulatszám	300 1/min
Max. bemeneti sebesség	900 1/min
Max. sebesség	1.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,03 °
Hangnyomás szint	51 dB(A)
Megjegyzés a hangnyomásszínhez	fedéllel: 53 [dB (A)]
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	10000 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	20 Nm
Max. hajtónyomaték	6.7 Nm
Max. Fx előtolóerő	750 N
Üresjárat hajtónyomaték	0.5 Nm
Hasznos teher irányérték, vízszintes	8000 g
Hasznos teher irányérték, függőleges	15000 g
Terméksúly	6388 g
Mozgatott tömeg	2058 g
Hajtómű tengely alapanyaga	Acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Karima alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Hajtótengely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált
Felfogás alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Tartó alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Fogasszíj alapanyaga	Polikloroprén üvegszállal