


Fordító hajtómű
DSM-T-63-270-P-FW-A-B
Cikkszám: 1145117

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Csillapítási szög	2 deg
Elfordulási szög beállítási tartomány	0 deg...270 deg
Elfordítási szög	0 deg...270 deg
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Finom beállítás	-6 deg
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Szárnylapát modul
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	1.6 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. axiális erő	500 N
Max. radiális erő	500 N
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	80 Nm
Megengedett tehetetlenségi nyomaték	0.15 kgm ²
Terméksúly	6980 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtótengely alapanyaga	Acél nikkelezett
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet