

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-S95-100A-207

Cikkszám: 1220656

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	799 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgatónyomaték	25 Nm
Terméksúly	6810 g
Interfészkód, működtető szerkezet	S95
Interfészkód Motor In	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis