

Szögemelő megfogó DHWS-25-A

Cikkszám: 1310180

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Max. cserepontosság	0.2 mm
Max. nyitási szög	40 deg
Forgásszimmetria	0.2 mm
Megfogó ismétlési pontossága	0.04 mm
Megfogópofák száma	2
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Megfogófunkció	Sarokelem
Szerkezeti felépítés	Kar
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	3 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	64 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	80 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú rezes tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Teljes megfogási nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87psi), nyitott	386 Ncm
Teljes megfogási nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), zárt	356 Ncm
Tehetetlenségi nyomaték	0.62 kgcm ²
Megfogó pofa Fz max. statikus ereje	90 N
Megfogó pofa max. statikus Mx nyomatéka	3.6 Nm
Max. statikus My nyomaték a megfogó pofánál	3.6 Nm
Max. statikus Mz nyomaték a megfogó pofánál	3.6 Nm
Terméksúly	258 g

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	belső menettel és központosító hüvellyel átmenő furattal és központosító hüvellyel választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedősapka alapanyaga	PA
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet keményre eloxált
Megfogó pofák alapanyaga	erősen ötvöztött acél