


Lapos henger
DZH-5/8"- -PPV-A-S6
Cikkszám: 157615

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.04 hüvelyk...8 hüvelyk
Dugattyú Ø	5/8"
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	3.1 deg
Csillapítás	pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Hőálló tömítések max. 120°C
Csavaróbiztosíték/vezető	Ovális dugattyú
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...120 °C
Csillapítási hossz	14 mm
Az elfordulás elleni biztosítás max. forgatónyomatéka	0.5 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	104 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	121 N
Többször mozgatott tömeg 10 mm löketenként	23 g
Súlytöbbször 10 mm löketenként	11 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	140 g
Rögzítés módja	választhatóan: belső menettel tartozékkal
Pneumatikus csatlakozó	10-32 UNF-2B
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Alumínium
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél