


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-S62-60H-177

Cikkszám: 1587453

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	175 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	3290 g
Interfészkód, működtető szerkezet	S62
Interfészkód Motor In	60H
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis