


Vákuumszűrő VAF-PK-4

Cikkszám: 15889

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	3 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szűrőfinomság	50 µm
Üzemi nyomás	-0.95 bar...0 bar
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Csak nyitott vákuumrendszerekben használható
Vákuumos térfogatáram = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	70 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiailag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Környezeti hőmérséklet	0 °C...40 °C
Terméksúly	6 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Pneumatikus csatlakozó	PK-4 hollandi anyával
Hollandi anya alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szűrő alapanyaga	Szövet PA
Ház alapanyaga	PA
Kidobó impulzus alkalmassága	8 bar