


Kör keresztmetszetű henger EG-6-25-PK-3

Cikkszám: 15895

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	25 mm
Dugattyú Ø	6 mm
Csillapítás	egyoldalú nem beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíciófelismerés	nélkül
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	3 bar...7 bar
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	11.8 N
Elméleti min. visszatérítő rugóerő	2.5 N
Max. elméleti visszatérítő rugóerő	5.2 N
Terméksúly	24 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Pneumatikus csatlakozó	PK-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Tömítések alapanyaga	NBR
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Hengercső alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél