


Fordító hajtómű DSR-40-180-P

Cikkszám: 13467

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Csillapítási szög	0.9 deg
Elfordulási szög beállítási tartomány	0 deg...180 deg
Elfordítási szög	0 deg...180 deg
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Szárnylapát modul
Pozíciófelismerés	nélkül
Üzemi nyomás	1.5 bar...8 bar
Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	3 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Terméksúly	2400 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Hajtótengely alapanyaga	Acél nikkelezett
Tömítések alapanyaga	NBR