


Fordító hajtómű DSM-40-270-HD-A-B

Cikkszám: 1369114

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Elfordítási szög	0 deg...270 deg
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Szárnylapát modul
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Max. elfordulási frekvencia 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	1.5 Hz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:...] szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. axiális erő	950 N
Max. radiális erő	1200 N
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Terméksúly	3712 g
Rögzítés módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtótengely alapanyaga	Acél nikkelezett
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet