


# Ikerdugattyús henger DPZJ-16-40-P-A-S2

Cikkszám: 159947

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 40 mm                                                        |
| Állítható véghelyzet/hossz                                 | 10 mm                                                        |
| Dugattyú Ø                                                 | 16 mm                                                        |
| Hajtó egység üzemmódja                                     | Keret                                                        |
| Csillapítás                                                | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon           |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                              |
| Vezető                                                     | Siklócsapágyas vezetékek                                     |
| Szerkezeti felépítés                                       | Vezető                                                       |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                                         |
| Változatok                                                 | Folyamatos dugattyúrúd                                       |
| Üzemi nyomás                                               | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                            |
| Max. sebesség                                              | 1 m/s                                                        |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -20 °C...80 °C                                               |
| Ütközési energia a végállásokban                           | 0.15 Nm                                                      |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 180 N                                                        |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 180 N                                                        |
| Helyettesítő csatlakozók                                   | lásd a termékrajzot                                          |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | M5                                                           |
| Fedél alapanyaga                                           | Kovácsolt alumíniumötvözet                                   |
| Tömítések alapanyaga                                       | NBR                                                          |
| Ház alapanyaga                                             | Kovácsolt alumínium ötvözet                                  |
| Dugattyúrúd alapanyaga                                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |