

Lapos henger DZF-40-125-A-P-A

Cikkszám: 161284

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	125 mm
Dugattyú Ø	40 mm ekvivalens átmérő
Dugattyúrúd menete	M12x1,25
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	0.6 deg
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Csavaróbiztosíték/vezető	Ovális dugattyú
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Ütközési energia a végállásokban	0.52 J
Az elfordulás elleni biztosítás max. forgatónyomatéka	1 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	633 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	754 N
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	120 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	16 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	40 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	480 g
Rögzítés módja	belső menettel tartozékkal választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Fedél alapanyaga	Alumínium présöntvény

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Dugattyú tömítés alapanyaga	NBR
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél