

Elektrohenger EPCO-16-50-3P-ST-E

Cikkszám: 1476415

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Löket	50 mm
Lökettartalék	0 mm
Dugattyúrúd menete	M6
Irányváltási holtjáték	0,1 mm
Lépésszög teljes lépésnél	1.8 deg
Lépésszög túrése	±5%
Orsóátmérő	8 mm
Orsóemelkedés	3 mm/U
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	2 deg
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Dugattyúrúdvég	Külső menet
Motorfajta	Léptetőmotor
Szerkezeti felépítés	Elektrohenger golyósorsós hajtóművel
Orsótípus	Golyósorsós hajtóművel
Csavaróbiztosíték/vezető	csúszóvezetésű
Forgórészjeladó	Inkrementális enkóder
Forgórészjeladó interfész	RS422 TTL AB csatornák + nullaindex
A forgórészjeladó mérési elve	optikai
Max. gyorsulás	10 m/s ²
Max. sebesség	0.125 m/s
Ismétlési pontosság	±0,02 mm
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelésvédelmi osztály	B
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Motor névleges árama	1.4 A
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint

Jellemző	Érték
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 85% nem kondenzáló
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Ütközési energia a végállásokban	0.0001 J
Max. Mx nyomaték	0 Nm
Max. My nyomaték	0.6 Nm
Max. Mz nyomaték	0.6 Nm
Max. Fx előtolóerő	125 N
Hasznos teher irányérték, vízszintes	24 kg
Hasznos teher irányérték, függőleges	12 kg
JH tehetetlenségi nyomaték/löket méter	0.0253 kgcm ²
Jl tehetetlenségi nyomaték / kg hasznos teher esetén	0.0023 kgcm ²
JO tehetetlenségi nyomaték	0.0228 kgcm ²
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	60 mm
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	70 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	2 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	615 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	17 g
Elektromos csatlakozástechnika	Csatlakozó
Rögzítés módja	belső menettel tartozékkal
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet simára eloxált
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet csúszáseloxált
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Orsó anya alapanyaga	Acél
Orsó alapanyaga	Hengerelt csapágyacél
Hengercső alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet simára eloxált