


Mágnesszelep

VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4-40

Cikkszám: 1489946

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	elővezérelt üléses szelep
Működtetés módja	elektromos
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	Tekercs lehetőleg fent
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	G3/8
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint négyzet alakú
Névleges szélesség	13 mm
Szelepfunkció	2/2, zárt, monostabil
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlásirány	nem reverzibilis
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése
Névleges nyomás, PN armatúra	40
Nyomáskülönbség	0.05 MPa 0.5 bar 7.25 psi
Tekercsparaméterek	24 V DC: 6,8 W
Szigetelési osztály	H
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Bekapcsolási időtartam	100%
Vezérlés módja	elővezérelt

Jellemző	Érték
Közegnyomás	0.05 MPa...4 MPa 0.5 bar...40 bar 7.25 psi...580 psi
Max. viszkozitás	22 mm ² /s
Közeghőmérséklet	-10 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...35 °C
EN 12266-1 szerinti szivárgási arány	A
Kv átfolyás	2 m ³ /h
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	2100 l/min
Bekapcsolási idő	100 ms
Kikapcsolási idő	250 ms
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Öntött sárgaréz
Ház anyagszáma	CW617N
Tömítések alapanyaga	FPM
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavar anyagszáma	1.4301
Terméksúly	575 g
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség