# Finomszűrő
# LFMB-3/8-D-MINI

Cikkszám: 162628




## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Sorozat | D |
| Méret | Mini |
| Szerkezeti felépítés | Szálas szűrő |
| Szűrőfinomság | 1 µm |
| Kondenzátum leeresztő | Kézzel forgatható |
| Üzemi nyomás | 1 bar...16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Inert gázok |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [5:7:3] szerint<br>Inert gázok |
| Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében | 675 l/min |
| Min. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében | 125 l/min |
| Szűrőhatékonyság | 99.99 % |
| Max. kondenzátummennyiség | 22 cm³ |
| Tartályvédelem | Fém védőkosár |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | 1.5 °C...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Csapágyhőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Maradék olajtartalom | 0.5 mg/m³ |
| Rögzítés módja | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan: |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5 ° |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G3/8 |
| 2. pneumatikus csatlakozó | G3/8 |
| Ház alapanyaga | Cink-présöntvény |
| Szűrő alapanyaga | Boroszilikát rost |
| Tartály alapanyaga | PC |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Terméksúly | 250 g |