

# Szabványos henger DNC-100-25-PPV

Cikkszám: 163479

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 25 mm                                                        |
| Dugattyú Ø                                                 | 100 mm                                                       |
| Dugattyúrúd menete                                         | M20x1,5                                                      |
| Csillapítás                                                | pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható         |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                              |
| Megfelel a szabványnak                                     | ISO 15552                                                    |
| Dugattyúrúdvég                                             | Külső menet                                                  |
| Szerkezeti felépítés                                       | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Profilcső                         |
| Pozíciófelismerés                                          | nélkül                                                       |
| Változatok                                                 | egyoldali dugattyúrúd                                        |
| Üzemi nyomás                                               | 0.06 MPa...1.2 MPa<br>0.6 bar...12 bar                       |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -20 °C...80 °C                                               |
| Ütközési energia a végállásokban                           | 1.2 J                                                        |
| Csillapítási hossz                                         | 32 mm                                                        |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 4418 N                                                       |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 4712 N                                                       |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén                          | 1544 g                                                       |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként                  | 38 g                                                         |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                                 | 4653 g                                                       |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                              | 115 g                                                        |
| Rögzítés módja                                             | belső menettel<br>tartozékkal                                |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | G1/2                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                      | RoHS-kompatibilis                                            |

| Jellemző               | Érték                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Fedél alapanyaga       | Alumínium présöntvény<br>bevonatos            |
| Tömítések alapanyaga   | TPE-U(PU)                                     |
| Dugattyúrúd alapanyaga | erősen ötvöztött acél                         |
| Hengercső alapanyaga   | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>simára eloxált |