

Pneumatikus összegző számláló PZA-A-B

Cikkszám: 14992

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	mechanikus folyamatmérő pneumatikus meghajtással
Visszaállítás módja	Kézi gomb vagy pneumatikus jel
Kijelző	6 jegyű
Hajtómű nyomásesése	0,2 ± 0,1 bar
Nyomásesés visszaállítása	0,15 ± 0,1 bar
Hajtómű válasznyomása	0,6 ± 0,2 bar
A válasznyomás visszaállítása	0,6 ± 0,2 bar
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Minimális visszakapcsolási nyomás	2 bar
Minimális impulzushosszúságú hajtómű	10 ms
Minimális impulzus időtartamú visszaállítás	180 ms
Minimális hajtómű szünetidő	15 ms
A minimális szünetidő visszaállítása	50 ms
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem nem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	155 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	M5
Ház alapanyaga	ABS