


Beccsavarható henger

EGZ-6-10

Cikkszám: 15034

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	10 mm
Dugattyú Ø	6 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíciófelismerés	nélkül
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Észterolaj < 0,1mg/m ³ , az ISO 8573-1:2010 szerint [-:-:2]
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
A hajtás rögzítésének meghúzási nyomatéka	8 Nm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	14 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	13.9 N
Rögzítés módja	külső menettel ellenanyával választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	M3
Fedél alapanyaga	POM
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél