


Fojtó-visszacsapó szelep GRLZ-1/8-PK-4-B

Cikkszám: 151190

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Légbevezető-fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	PK-4 hollandi anyával
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Beállítóelem	Hornycsavar
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	230 l/min
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	190 l/min...240 l/min
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	0.3 bar...10 bar
Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi)	360 l/min
Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi) nyomásnál	295 l/min...375 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Tiszta szoba osztály	4. osztály az ISO 14644-1 szerint
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	6 Nm
Terméksúly	25 g
Becsavarható tengelycsap alanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alanyaga	NBR

Jellemző	Érték
Szabályozó csavar alapanyaga	Sárgaréz
Lengő csatlakozó alapanyaga	Cink-présöntvény