


Csatlakozó aljzat MSSD-EB

Cikkszám: 151687

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral
Kábelkimenet	döntött
Kábelkimenet megjegyzés	90°-kal elforgatható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	11 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú Aljzat Szögletes doboAljzat, derékszögű C forma a DIN EN 175301-803 szerint a DIN EN 61984 szerint négyyszög forma MSEB négyyszög forma MSN2
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
2. elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...300 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	6 A
Áramterhelhetőség	6 A
Lökőfeszültség-állóság	4 kV
Védővezető csatlakozás	van
Kábelcsavarzat	Pg7
Kábelátmérő	6 mm...8 mm
Megengedett kábelátmérő	7.5 mm
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.75 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet	0.75 mm ²

Jellemző	Érték
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Megjegyzés a védettségről	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-45 °C...90 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3
Ház alapanyaga	Műanyag
Ház színe	fekete
Tömítések alapanyaga	NBR