


# Rögzítő modul EV-10/30-3

Cikkszám: 151993

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	3 mm
Szorítófelület	10x30
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű
Üzemi nyomás	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...40 °C
Terméksúly	20 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozó	M3
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Membrán alapanyaga	TPE-U(PU)