

# Dugaszolható T-csavarzat QSTL-1/8-6

Cikkszám: 153118

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                             | Érték                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                | Standard                                                                     |
| Névleges szélesség                                   | 4.3 mm                                                                       |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon          | Bevonat                                                                      |
| Beépítési helyzet                                    | tetszés szerint                                                              |
| Kialakítás                                           | L-alakú, kiegészítő push-in csatlakozó, hosszanti                            |
| Kötegméret                                           | 10                                                                           |
| Szerkezeti felépítés                                 | Push-pull elv                                                                |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon         | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                                    |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya          | -13.775 psi...87 psi                                                         |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi          |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés               | Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on                                              |
| Üzemi közeg                                          | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                   | Olajozott üzem lehetséges                                                    |
| KBK korrózióállósági osztály                         | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                     |
| LABS konformitás                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                            |
| Környezeti hőmérséklet                               | -10 °C...80 °C                                                               |
| Terméksúly                                           | 14 g                                                                         |
| Kimenetek száma                                      | 2                                                                            |
| Ellátó vezetékek száma                               | 1                                                                            |
| Rögzítés módja                                       | SW10 hatszögletű fejescsavar                                                 |
| 1. pneumatikus csatlakozás                           | R1/8 külső menet                                                             |
| 2. pneumatikus csatlakozó                            | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                     |
| Oldógyűrű színe                                      | kék                                                                          |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga                  | Nikkelezett sárgaréz                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                | RoHS-kompatibilis                                                            |
| Ház alapanyaga                                       | PBT                                                                          |
| Oldógyűrű alapanyaga                                 | POM                                                                          |

| Jellemző                         | Érték                              |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tömlőtömítés alapanyaga          | NBR                                |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvöztött rozsdamentes acél |