


## Mini szánegység

### SLF-10-10-P-A

Cikkszám: 170506

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 10 mm                                                                |
| Állítható véghelyzet/hossz                                 | 5 mm                                                                 |
| Dugattyú Ø                                                 | 10 mm                                                                |
| Hajtó egység üzemmódja                                     | Keret                                                                |
| Csillapítás                                                | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon                   |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                                      |
| Vezető                                                     | Golyókosaras kivitel                                                 |
| Szerkezeti felépítés                                       | Keret<br>Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Golyó - kalickás vezeték<br>Szán |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                                                 |
| Üzemi nyomás                                               | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi              |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                                      |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                      |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)         |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 0 - nincs korróziós igénybevétel                                     |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B2-L                                                       |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -20 °C...60 °C                                                       |
| Ütközési energia a végállásokban                           | 0.05 Nm                                                              |
| Max. erő Fy                                                | 170 N                                                                |
| Max. Fz erő                                                | 170 N                                                                |
| Max. Mx nyomaték                                           | 0.6 Nm                                                               |
| Max. My nyomaték                                           | 0.6 Nm                                                               |
| Max. Mz nyomaték                                           | 0.5 Nm                                                               |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 40 N                                                                 |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 47 N                                                                 |
| Mozgatott tömeg                                            | 41 g                                                                 |
| Terméksúly                                                 | 135 g                                                                |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                                 | 135 g                                                                |

| Jellemző                              | Érték                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Helyettesítő csatlakozók              | lásd a termékrajzot               |
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal                   |
| Pneumatikus csatlakozó                | M5                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                 |
| Fedél alapanyaga                      | Kovácsolt alumíniumötvözet        |
| Tömítések alapanyaga                  | HNBR                              |
| Ház alapanyaga                        | Kovácsolt alumínium ötvözet       |
| Dugattyúrúd alapanyaga                | erősen ötvözött rozsdamentes acél |