


Közelítéskapcsoló SME-8-ZS-KL-LED-24

Cikkszám: 171169

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	T horonyhoz
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Használati útmutató	Támogatás/Hajtómű-érzékelő áttekintése: „A hajtómű megfelelő érzékelője”
Méretek	Pozíció
Mérési elv	Mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...60 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsolókimenet	érintkezővel társított bipoláris LED funkció nélkül
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Kikapcsolási idő	0.03 ms
Max. kapcsolási frekvencia	800 Hz
Max. kimeneti áram	80 mA
Max. DC kapcsolási kapacitás	2.16 W
Feszültségesés	3.5 V
Rövidzárlat elleni védelem	nem
Túlterhelés elleni védelem	nincs
DC üzemi feszültségi tartomány	12 V...27 V
Póluscsera elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
Csatlakozó kimenet iránya	mentén
Kábelhossz	2.5 m

Jellemző	Érték
Kábelköpeny színe	szürke
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Rögzítés módja	T-horonyba szorított hosszirányba betolható a horonyba
Meghúzási nyomaték	0.2 Nm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	27.9 g
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	Epoxi-gyanta PC PET erősen ötvözött rozsdamentes acél
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...60 °C
Védettség	IP67
Szigetelőfeszültség	50 V
Lökőfeszültség-állóság	0.8 kV
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Szennyezettségi fok	3