



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | O-gyűrű                                        |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                  |
| Kötegméret                                   | 10                                             |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi                          |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                      |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korróziónak való kitettség        |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...60 °C                                   |
| Rögzítés módja                               | Rögzítőtű                                      |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | Patron: 10 mm                                  |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz                       |
| Oldógyűrű színe                              | kék                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                              |
| Ház alapanyaga                               | Sárgaréz, nikkelezett                          |