

Bekapcsoló szelep HEE-1-D-MAXI-24-NPT

Cikkszám: 173914

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszterméret	65 mm
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Működtetés módja	elektromos
Tömítés elve	lágý
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	elővezérelt
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Üzemi nyomás	0.25 MPa...1.6 MPa 2.5 bar...16 bar
Átfedés	pozitív átfedés
C érték	27.6 l/sbar
b érték	0.32
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	6500 l/min
Bekapcsolási időtartam	100%
Tekercsparaméterek	24 V DC: 2,5 W
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögztítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Áramlásirány	nem reverzibilis
Terméksúly	800 g
1. pneumatikus csatlakozás	1 NPT

Jellemző	Érték
2. pneumatikus csatlakozó	1 NPT
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Vezérlőlevegőellátás	belső
Elektromos csatlakozó	C forma Csatlakozó a DIN EN 175301-803 szerint
Jelállapot-kijelző	tartozékkal
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény