


Lengőkarima SNCS-125

Cikkszám: 174403

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	125
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	1369 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott