


# Szabványos henger

## DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R

Cikkszám: 1792962

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 320 mm                                                       |
| Dugattyú Ø                                                 | 125 mm                                                       |
| Dugattyúrúd menete                                         | M27x2                                                        |
| Csillapítás                                                | önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás                  |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                              |
| Megfelel a szabványnak                                     | ISO 15552                                                    |
| Dugattyúrúdvég                                             | Külső menet                                                  |
| Szerkezeti felépítés                                       | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Profilcső                         |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                                         |
| Üzemi nyomás                                               | 0.02 MPa...1 MPa<br>0.2 bar...10 bar                         |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 3 - nagy korróziós igénybevétel                              |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B2-L                                               |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -20 °C...80 °C                                               |
| Ütközési energia a végállásokban                           | 3.3 J                                                        |
| Csillapítási hossz                                         | 45 mm                                                        |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 6881 N                                                       |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 7363 N                                                       |
| Mozgatott tömeg                                            | 4261 g                                                       |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén                          | 2245 g                                                       |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként                  | 63 g                                                         |
| Terméksúly                                                 | 12144 g                                                      |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                                 | 6928 g                                                       |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                              | 163 g                                                        |
| Rögzítés módja                                             | belső menettel<br>tartozékkal<br>választhatóan:              |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | G1/2                                                         |

| Jellemző                              | Érték                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                   |
| Fedél alapanyaga                      | Alu présöntvény, bevonatos          |
| Dugattyú tömítés alapanyaga           | TPE-U(PU)                           |
| Dugattyú alapanyaga                   | Kovácsolt alumínium ötvözet         |
| Dugattyúrúd alapanyaga                | erősen ötvöztött rozsdamentes acél  |
| Dugattyúrúd-tömítéslehúzó alapanyaga  | TPE-U(PU)                           |
| Puffer tömítés alapanyaga             | TPE-U(PU)                           |
| Puffer dugattyú alapanyaga            | POM                                 |
| Hengercső alapanyaga                  | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált |
| Anyacsavar alapanyaga                 | erősen ötvöztött rozsdamentes acél  |
| Csapágy alapanyaga                    | POM                                 |
| Peremes csavar alapanyaga             | Acél, horganyzott                   |