

# Csatlakozó aljzat NTSD-WD-9

Cikkszám: 18527

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Rögzítés módja                     | hollandi anyával                                                   |
| Beépítési helyzet                  | tetszés szerint                                                    |
| Terméksúly                         | 30 g                                                               |
| Elektromos csatlakozó              | 4 pólusú<br>Szögletes doboAljzat, derékszögű<br>Csavaros sorkapocs |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC    | 250 V                                                              |
| Áramterhelhetőség                  | 16 A                                                               |
| Kábelcsavarzat                     | Pg9                                                                |
| Megengedett kábelátmérő            | 6 mm...8 mm                                                        |
| Csatlakozási keresztmetszet        | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                |
| Védettség                          | IP67                                                               |
| Környezeti hőmérséklet             | -5 °C...50 °C                                                      |
| Csapághőmérséklet                  | -20 °C...70 °C                                                     |
| LABS konformitás                   | VDMA24364-B2-L                                                     |
| Ház alapanyaga                     | PBT                                                                |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Rézötvözet<br>Sárgaréz                                             |