


Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-3/4-D-MAXI-KC-A

Cikkszám: 185826

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szerkezeti felépítés	Leágazó modul Nyomáskapcsoló Bekapcsoló szelep Szűrőszabályzó manométerrel Proporcionális szabványos ködkenő
Max. kondenzátummennyiség	80 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar 21.75 psi...174 psi
Nyomásszabályozási tartomány	0.05 MPa...1.2 MPa 7.25 psi...174 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...12 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.015 MPa 0.15 bar 2.175 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	7800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:-] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	4600 g

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	G3/4
2. pneumatikus csatlakozó	G3/4
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC