



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Kábelkimenet	egyenes
Terméksúly	17 g
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés hosszanti recézéssel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...250 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
Kábelcsavarzat	Pg7
Kábelátmérő	3.3 mm...6 mm
Megengedett kábelátmérő	4 mm...6 mm
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Védettség	IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	PBT

Jellemző	Érték
Ház színe	fekete
Csavaros rögzítés alapanyaga	PBT
Tömítések alapanyaga	CR FPM
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz Fehér bronz bevonattal