

# Vákuum megfogó ESG-200

Cikkszám: 189181

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szívókorong átmérője                  | 200 mm                                                                                                      |
| Beépítési helyzet                     | függőleges                                                                                                  |
| Szerkezeti felépítés                  | Vákuumcsatlakozás felül<br>Vákuumcsatlakozás oldalt<br>magasságkiegyenlítéssel<br>hosszú magasságállítással |
| Szívókorong tartó hozzárendelése      | 6-os méret                                                                                                  |
| Szívókorongalak                       | kerek lapos                                                                                                 |
| Üzemi közeg                           | légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján                                                             |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet                | -30 °C...200 °C                                                                                             |
| Vákuumcsatlakozás                     | G1/4                                                                                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                                           |
| Szívókorong alapanyaga                | FPM<br>NBR<br>PUR<br>VMQ (szilikon)                                                                         |