

# Vákuum szívókorong ESS-100-ES

Cikkszám: 189364

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. munkadarabsugár                      | 200 mm                                                      |
| Névleges szélesség                        | 6 mm                                                        |
| Szívókorong átmérője                      | 100 mm                                                      |
| Szívókorong kapacitása                    | 84.66 cm <sup>3</sup>                                       |
| Csatlakozási helyzet                      | felső                                                       |
| Beépítési helyzet                         | tetszés szerint                                             |
| Szívókorong tartó hozzárendelése          | 5-ös méret                                                  |
| Szívókorongalak                           | kerek extra mély                                            |
| Üzemi nyomás                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Névleges üzemi nyomás                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Üzemi közeg                               | légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján             |
| KBK korrózióállósági osztály              | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                    |
| LABS konformitás                          | VDMA24364-Zone III                                          |
| Élelmiszerekkel használható               | Lásd a bővebb anyaginformációt                              |
| Környezeti hőmérséklet                    | -30 °C...180 °C                                             |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson          | 440.8 N                                                     |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson | 150 N                                                       |
| Terméksúly                                | 228 g                                                       |
| Rögzítés módja                            | vákuumcsatlakozással                                        |
| Vákuumcsatlakozás                         | M10                                                         |
| Szín                                      | áttetsző                                                    |
| Shore-keménység                           | 50 +/- 5                                                    |
| Beccavarható tengelycsap alapanyaga       | POM<br>Acél, nikkelezett<br>Horganyzott és krómozott acél   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések     | RoHS-kompatibilis                                           |
| Szívókorong alapanyaga                    | VMQ (szilikon)                                              |