


# Lengőkarima SNGB-320

Cikkszám: 157513

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 320                                                              |
| Szabvány alapján                      | ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °C...90 °C                                                   |
| Terméksúly                            | 26636 g                                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                |
| Felfogás alapanyaga                   | Gömbgrafitos öntöttvas                                           |
| Csap alapanyaga                       | Acél<br>horganyzott                                              |
| Csapágy alapanyaga                    | Műanyag                                                          |
| Tárcsa alapanyaga                     | Acél, horganyzott                                                |
| Csavarok alapanyaga                   | Acél<br>horganyzott                                              |
| Biztosító alapanyaga                  | Rugóacél, horganyzott                                            |