

# Vákuum szívókorong

## ESS-50-CN

Cikkszám: 189406

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szívókorong magasságkiegyenlítés          | 17.5 mm                                                                                          |
| Min. munkadarabsugár                      | 180 mm                                                                                           |
| Névleges szélesség                        | 3 mm                                                                                             |
| Szívókorong átmérője                      | 50 mm                                                                                            |
| Szívókorong kapacitása                    | 38.92 cm³                                                                                        |
| Csatlakozási helyzet                      | felső                                                                                            |
| Beépítési helyzet                         | tetszés szerint                                                                                  |
| Szívókorong tartó hozzárendelése          | 4-es méret                                                                                       |
| Szívókorongalak                           | kerek harmonika, 3,5-szörös                                                                      |
| Üzemi nyomás                              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                      |
| Névleges üzemi nyomás                     | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                |
| Üzemi közeg                               | légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján                                                 |
| KBK korrózióállósági osztály              | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                         |
| LABS konformitás                          | VDMA24364-A1-L                                                                                   |
| Élelmiszerekkel használható               | Lásd a bővebb anyaginformációt                                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                    | -10 °C...70 °C                                                                                   |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson          | 63.4 N                                                                                           |
| Keresztirányú erő névleges üzemi nyomáson | 49 N                                                                                             |
| Terméksúly                                | 32.1 g                                                                                           |
| Rögzítés módja                            | vákuumcsatlakozással                                                                             |
| Vákuumcsatlakozás                         | M6                                                                                               |
| Szín                                      | fekete                                                                                           |
| Shore-keménység                           | 50 +/- 5                                                                                         |
| Beccavarható tengelycsap alapanyaga       | Kovácsolt alumíniumötvözet, nikkelezett<br>Nikkelezett sárgaréz<br>Horganyzott és krómozott acél |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések     | RoHS-kompatibilis                                                                                |

| Jellemző               | Érték |
|------------------------|-------|
| Szívókorong alapanyaga | NBR   |