


Címző vezeték KASI-ADR

Cikkszám: 18960

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jegyzőkönyv	AS-interfész
Szerkezeti felépítés	T-elosztó, kábellel mindkét oldalon
Elosztó típusa	2-ről 1-re
Kiegészítő funkciók	A programozóeszköz AS-Interface komponenshez való csatlakoztatása AS-I szalagkábelben keresztül.
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	AS-interfész
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	2
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	dugaszolt
2. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
2. elektromos csatlakozó, kivétel	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Aljzat
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	2
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	dugaszolt
3. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
3. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
3. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Dugasz
3. elektromos csatlakozás, kábelkivezetés	döntött
3. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
3. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
3. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	2
3. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	dugaszolt
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...48 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...48 V

Jellemző	Érték
Áramterhelhetőség 40 °C-on	3 A
Lökőfeszültség-állóság	0.5 kV
1. kábelhossz	2.4 m
2. kábelhossz	0.1 m
Vezetéktulajdonság	Alap kivitel
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Kábelszerkezet	2 x 1,5 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP20
Megjegyzés a védettségről	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-25 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	2
Kábelköpeny alapanyaga	Gumi keverék
Kábelköpeny színe	sárga
Ház színe	fekete