


# Kör keresztmetszetű henger

## EG-2,5-5-PK-2

Cikkszám: 15883

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                        | Érték                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Löket                                           | 5 mm                                            |
| Dugattyú Ø                                      | 2,5 mm                                          |
| Csillapítás                                     | nincs csillapítás                               |
| Beépítési helyzet                               | tetszés szerint                                 |
| Szerkezeti felépítés                            | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső            |
| Pozíciófelismerés                               | nélkül                                          |
| Változatok                                      | egyoldali dugattyúrúd                           |
| Üzemi nyomás                                    | 3.5 bar...7 bar                                 |
| Működési mód                                    | nyomó<br>egyszeres működésű                     |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség        |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B2-L                                  |
| Környezeti hőmérséklet                          | 5 °C...60 °C                                    |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre | 1.9 N                                           |
| Elméleti min. visszatérítő rugóerő              | 0.5 N                                           |
| Max. elméleti visszatérítő rugóerő              | 1 N                                             |
| Terméksúly                                      | 2 g                                             |
| Rögzítés módja                                  | ellenanyával                                    |
| Pneumatikus csatlakozó                          | PK-2                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                               |
| Fedél alapanyaga                                | erősen ötvöztött acél                           |
| Tömítések alapanyaga                            | NBR                                             |
| Dugattyúrúd alapanyaga                          | erősen ötvöztött rozsdamentes acél              |
| Hengercső alapanyaga                            | Sárgaréz, nikkelezett                           |