

Kör keresztmetszetű henger EG-4-15-PK-2

Cikkszám: 15887

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	15 mm
Dugattyú Ø	4 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíciófelismerés	nélkül
Változatok	egyoldali dugattyúrúd
Üzemi nyomás	3.5 bar...7 bar
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	4.9 N
Elméleti min. visszatérítő rugóerő	1.8 N
Max. elméleti visszatérítő rugóerő	2.6 N
Terméksúly	5 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Pneumatikus csatlakozó	PK-2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Hengercső alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett