


# Ikerdugattyús henger DPZ-32-25-P-A

Cikkszám: 159818

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                                     | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A hasznos teher súlypontja a járomlaptól: xs                                 | 0 mm                                                         |
| Löket                                                                        | 25 mm                                                        |
| Állítható véghelyzet/hossz                                                   | 10 mm                                                        |
| Dugattyú Ø                                                                   | 32 mm                                                        |
| Hajtó egység üzemmódja                                                       | Keret                                                        |
| Csillapítás                                                                  | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon           |
| Beépítési helyzet                                                            | tetszés szerint                                              |
| Vezető                                                                       | Síklócsapágyas vezeték                                       |
| Szerkezeti felépítés                                                         | Vezető                                                       |
| Pozíciófelismerés                                                            | közelítéskapcsolóhoz                                         |
| Üzemi nyomás                                                                 | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                            |
| Működési mód                                                                 | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010[7:4:4] szerint               |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről                                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet                                                       | -20 °C...80 °C                                               |
| Ütközési energia a végállásokban                                             | 0.5 Nm                                                       |
| Max. hasznos terhelés a meghatározott távolság melletti lökettől függően: xs | 85 N                                                         |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás                   | 724 N                                                        |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre                              | 966 N                                                        |
| Helyettesítő csatlakozók                                                     | lásd a termékrajzot                                          |
| Pneumatikus csatlakozó                                                       | G1/8                                                         |
| Fedél alapanyaga                                                             | Kovácsolt alumíniumötvözet                                   |
| Tömítések alapanyaga                                                         | NBR                                                          |
| Ház alapanyaga                                                               | Kovácsolt alumínium ötvözet                                  |
| Dugattyúrúd alapanyaga                                                       | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |