


# Tandem henger DNCT-2 1/2""- -PPV-A-S6

Cikkszám: 191220

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Löket                                 | 3 mm...500 mm                                                    |
| Szabvány alapján                      | ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Csillapítás                           | pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható             |
| Működési mód                          | kettős működésű                                                  |
| Üzemi nyomás                          | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                             |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                  |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)     |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                                   |
| Csillapítási hossz                    | 22 mm                                                            |
| Alapsúly 0 mm löket esetén            | 3300 g                                                           |
| Pneumatikus csatlakozó                | 3/8 NPT                                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                |
| Fedél alapanyaga                      | Alumínium présöntvény                                            |
| Tömítések alapanyaga                  | FPM                                                              |
| Ház alapanyaga                        | Kovácsolt alumínium ötvözet                                      |
| Dugattyúrúd alapanyaga                | erősen ötvöztött acél                                            |